

Garant
VNMG 160408, Tipo: HB7020


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251734 HB7020
GTIN	4045197717108
Classe articolo	21G

Descrizione

VNMG 160408 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

Avanzamento f : 0,08 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Rompitrucioli	SS
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,08 - 0,4 mm/gir,

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura