

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 2-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 2-18
GTIN	4062406049850
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 18  
Menet Ø: 50,8 mm  
Teljes hossz L: 250 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Szár négyszög □: 32 mm  
Magfurat Ø: 49,5 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	50,8 mm
Szár négyszög □	32 mm
Magfurat Ø	49,5 mm
Teljes hossz L	250 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Menetmélység	127 mm

Forgácshornyok száma	4
Menet / coll	18
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,411 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNS
Menetméret	2-18 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró