

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 13/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 13/16-16
GTIN	4062406048662
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 16
Menet Ø: 20,638 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 18 mm
Szár négyszög □: 14,5 mm
Magfurat Ø: 19,1 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,588 mm
Menetmélység	51,6 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szabvány	DIN 376
Menet / coll	16
Szár Ø D _s	18 mm
Menet Ø	20,638 mm

Forgácshornyak száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	19,1 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN
Menetméret	13/16-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró