

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.1/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.1/16-18
GTIN	4062406051143
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 26,99 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 25,8 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Forgácshornok száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	18
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	26,99 mm
Teljes hossz L	160 mm

Magfurat Ø	25,8 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	16 mm
Menetmélység	67,5 mm
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	1.1/16-18 UNEF LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró