

Garant
DN.G 150604, Tipo: HB725


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250760 HB725
GTIN	4045197713360
Classe articolo	21G

Descrizione

DN.G 150604 HB725 Tipo: HB725

Rompitruccioli: UM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 6 mm

 Avanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitruccioli	UM
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 6 mm
Impiego principale	UNI

Tipo	HB725
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura