

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 5/16-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 5/16-24
GTIN	4062406048105
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 24

Menet Ø: 7,938 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Szár négyszög □: 6,2 mm

Magfurat Ø: 6,9 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 371
Forgácshornyok száma	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Menetmélység	19,85 mm
Magfurat Ø	6,9 mm
Menet / coll	24

Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	7,938 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	6,2 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	5/16-24 UNF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró