

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 9/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 9/16-12
GTIN	4062406048440
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 14,288 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12,15 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	9 mm
Menet Ø	14,288 mm
Menet / coll	12
Menetmélység	35,72 mm
Menetemelkedés	2,117 mm

Teljes hossz L	110 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	12,15 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	9/16-12 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró