

Garant**DN.G 150608, Tipo: HB725**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250762 HB725
GTIN	4045197713377
Classe articolo	21G

Descrizione

DN.G 150608 HB725 Tipo: HB725

Rompitrucoli: UM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 6 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 6 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	UNI
Rompitrucoli	UM
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	HB725
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura