

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: NO.12-36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 NO.12-36
GTIN	4062406047924
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 36
Menet Ø: 5,486 mm
Teljes hossz L: 80 mm
Szár Ø D_s: 6 mm
Szár négyszög □: 4,9 mm
Magfurat Ø: 4,8 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	4,9 mm
Forgácshornok száma	3
Menet Ø	5,486 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Menetmélység	13,7 mm
Magfurat Ø	4,8 mm
Teljes hossz L	80 mm

Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Menet / coll	36
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,706 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	12-36 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró