

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.1/2-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.1/2-24
GTIN	4062406051587
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 24  
Menet Ø: 38,1 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Szár négyszög □: 24 mm  
Magfurat Ø: 37,3 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	1,058 mm
Teljes hossz L	200 mm
Magfurat Ø	37,3 mm
Szár négyszög □	24 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4

Forgácshornyok száma	4
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Menetmélység	95,25 mm
Menet Ø	38,1 mm
Menet / coll	24
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.1/2-24 UNS LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró