

Garant**SCMT 09T308, Tipo: HB725****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260763 HB725
GTIN	4045197713582
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 09T308 HB725 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB725

Rompitrucioli: UM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	UM
Impiego principale	UNI
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB725

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura