

Garant
DC. T 11T308, Tipo: HB725


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260464 HB725
GTIN	4045197713568
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T308 HB725 Tipo: HB725

Rompitrucioli: UM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	UNI
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Rompitrucioli	UM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,

Tipo	HB725
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura