


Garant
WNMG 080412, Tipo: HB725


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252072 HB725
GTIN	4045197713506
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080412 HB725 Tipo: HB725

Rompitrucioli: UM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	UM
Impiego principale	UNI

Tipo	HB725
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura