

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 7/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 7/8-12
GTIN	4062406048747
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 22,225 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 20,2 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	12
Szár Ø D _s	18 mm
Menetmélység	55,56 mm
Magfurat Ø	20,2 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	22,225 mm
Szár négyszög □	14,5 mm

Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Forgácshornok száma	4
Menetemelkedés	2,117 mm
Teljes hossz L	140 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	7/8-12 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró