

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.1/2-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.1/2-8
GTIN	4062406051655
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 8
Menet Ø: 38,1 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 32 mm
Szár négyszög □: 24 mm
Magfurat Ø: 35,1 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Menetmélység	95,25 mm
Szár négyszög □	24 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Magfurat Ø	35,1 mm
Teljes hossz L	200 mm
Menet Ø	38,1 mm

Forgácshornyak száma	4
Menet / coll	8
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	32 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.1/2-8 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró