



## Mola abrasiva combinata PREMIUM\*\*\* CUT AND GRIND, Ø Disco: 115mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563220 115
GTIN	9003170019132
Classe articolo	53T

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Mola abrasiva combinata** sottile con struttura multistrato per stabilità elevata, con protezione per tagli in profondità nell'area della curvatura.

#### Uso:

Per troncatura e rettifica ad asportazione leggera senza cambio utensile.

#### Specifica:

**A46Q-BFXA.**

### Descrizione tecnica

Numero massimo giri	13300 min <sup>-1</sup>
Descrizione della forma	curvato
Ø Foro	22,23 mm
Larghezza disco	2 mm
Specifica	A46Q-BFXA
Ø Disco	115 mm

Per spessori materiale	6 - 10 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Angolo di registrazione consigliato	20-30 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		