

Garant
VBMT 110302, Tipo: HB7415

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261142 HB7415
GTIN	4045197714206
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 110302 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucioli: TIS

 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1 mm

 Avanzamento f : 0,1 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	S
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitrucioli	TIS
Avanzamento f	0,1 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1 mm

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura