

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, lato sinistro aperto, lato destro con 4 cassetti, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921001 1500
GTIN	4062406082802
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo aperto arretrato per una postura ergonomica.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Peso	125,6 kg
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Altezza utile corpo per cassette	525 mm
Altezza	850 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassette larghezza utile in G	20
Serie	Ready-to-go
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Numero dei cassette	4
Larghezza struttura portante	1300 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Cassette profondità utile in G	20
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Set da officina Numero degli utensili 26	955081 26
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/2	950300 75/2
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/1	950300 75/1
Cassetto Altezza frontalini cassetti 100 mm	927800 100
Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8	954895 8
Tappetino per cassetti Dimensioni in G 20X20	951830 20X20
Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20	952505 20
Set di pinze Numero degli utensili 5	954305 5
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 20X20	951885 20X20
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/3	950300 75/3
Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Numero degli utensili 32	953821 32
Cassetto Altezza frontalini cassetti 200 mm	927800 200
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 150/5	950320 150/5
Chiave di smontaggio Modello 1	950070 1
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37	953828 37
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 100/1	950320 100/1
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 100/3	950320 100/3
Set di pinze Numero degli utensili 5	954295 5

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/1	950320 75/1
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 150/4	950320 150/4
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 100/2	950320 100/2
Cassetto Altezza frontalini cassetti 150 mm	927800 150
Set di giraviti Numero degli utensili 10	953521 10
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39	953833 39
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/2	950320 75/2
Set detergente e olio di manutenzione Modello 1	926403 1
Assortimento di lime Numero degli utensili 6	952253 6
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/3	950320 75/3
Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927800 75
Set da officina Numero degli utensili 22	955071 22
Set Pinze Numero degli utensili 5	954306 5
Set giraviti Numero degli utensili 10	953522 10
Set da officina Numero degli utensili 22	955072 22