

Garant
Fresa a tuffo 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/3mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211806 40/3
GTIN	4045197714879
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Maggiore resistenza dell'utensile grazie al dispositivo antitorsione tra inserto e sede dell'inserto.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Lunghezza complessiva L_{compl}	55 mm
Ø Tagliente D_c	40 mm
Inserto adatto	VCG. 2205
Ø Foro di attacco	16 mm
Numero taglienti Z	3
Angolo rampa α_{max}	5,65 grado
Fresatura a interpolazione Ø D_{max}	78 mm
Fresatura a interpolazione a_p	8 mm
Lunghezza rampa L per α_{max}	30,34 mm

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min.}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a tuffo

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219800
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7