

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.15/16-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.15/16-8
GTIN	4062406052072
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 8  
Menet Ø: 49,212 mm  
Teljes hossz L: 250 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Szár négyszög □: 32 mm  
Magfurat Ø: 46,2 mm

**Műszaki leírás**

Menet / coll	8
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	49,212 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Magfurat Ø	46,2 mm

Menetemelkedés	3,175 mm
Teljes hossz L	250 mm
Szár négyszög □	32 mm
Forgácshornok száma	4
Menetmélység	123 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.15/16-8 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró