

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 3/4-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 3/4-12
GTIN	4062406050870
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 19,05 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 17 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	2,117 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	11 mm
Teljes hossz L	125 mm
Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	17 mm
Szabvány	DIN 376

Szár Ø D _s	14 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	12
Menetmélység	47,63 mm
Menet Ø	19,05 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	3/4-12 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró