

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 5/8-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 5/8-27
GTIN	4062406050696
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámananyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 27  
Menet Ø: 15,875 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm  
Szár négyszög □: 9 mm  
Magfurat Ø: 15 mm

**Műszaki leírás**

Menet / coll	27
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	15,875 mm
Szerszámananyag	HSS E
Szár négyszög □	9 mm
Menetemelkedés	0,94 mm
Magfurat Ø	15 mm

Menetmélység	39,7 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár $\varnothing D_s$	12 mm
Teljes hossz L	110 mm
Forgácshornokok száma	3
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	5/8-27 UNS LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró