

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.11/16-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.11/16-8
GTIN	4062406051846
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 42,86 mm

Teljes hossz L: 220 mm

Szár Ø D_s: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 39,9 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	39,9 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Szár Ø D _s	36 mm
Teljes hossz L	220 mm
Menet / coll	8
Menetmélység	107,15 mm
Vágóélek száma Z	4

Forgácshornyok száma	4
Szár négyszög □	29 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	42,86 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.11/16-8 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró