

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 5/16-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 5/16-40
GTIN	4062406050306
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 40  
Menet Ø: 7,938 mm  
Teljes hossz L: 90 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 8 mm  
Szár négyszög □: 6,2 mm  
Magfurat Ø: 7,4 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	6,2 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	7,938 mm
Magfurat Ø	7,4 mm
Menet / coll	40

Menetmélység	19,85 mm
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	90 mm
Menetemelkedés	0,635 mm
Forgácshornok száma	3
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	5/16-40 UNS LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró