

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.7/8-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.7/8-14
GTIN	4062406052003
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 14
Menet Ø: 47,625 mm
Teljes hossz L: 250 mm
Szár Ø D_s: 36 mm
Szár négyszög □: 29 mm
Magfurat Ø: 46 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	4
Szár Ø D _s	36 mm
Menetmélység	119 mm
Menet Ø	47,625 mm
Menet / coll	14
Szár négyszög □	29 mm

Magfurat Ø	46 mm
Teljes hossz L	250 mm
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,814 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.7/8-14 UNS LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró