

**Garant****Inserto di troncatura neutro, HB7035, Larghezza gola w: 6,0mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273190 6,0
GTIN	4062406085377
Classe articolo	21H

**Descrizione****Esecuzione:**

Con smusso di protezione. Per elevate prestazioni di asportazione truciolo, acciai di maggiore resistenza e tagli interrotti (aumentare l'avanzamento del 10%).

**Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Larghezza gola w	6 mm
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,3 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7035
Numero di sostituzioni/taglienti	1

Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	80 m/min	K
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		