

Garant**Inserto di troncatura neutro, HB7035, Larghezza gola w: 8,0mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273190 8,0
GTIN	4062406085384
Classe articolo	21H

Descrizione**Esecuzione:**

Con smusso di protezione. Per elevate prestazioni di asportazione truciolo, acciai di maggiore resistenza e tagli interrotti (aumentare l'avanzamento del 10%).

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	8 mm
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,19 mm/gir,
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7035
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	50 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	80 m/min	K
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		