

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 11/16-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 11/16-24
GTIN	4062406050771
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 24

Menet Ø: 17,462 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 16,6 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	14 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	16,6 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	17,462 mm
Menet / coll	24

Szár négyszög □	11 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Forgácshornok száma	4
Menetmélység	43,7 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	11/16-24 UNEF LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró