

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, sportello lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 1500/DEmm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921441 1500/DE
GTIN	4062406086503
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza tramite pulsante manuale. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca. Cavo di allacciamento 250 V / 50 Hz con massimo 340 W. Cavo di collegamento lungo 1,5 m.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Collocamento:

altezza porta (sinistra) mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per il montaggio in batteria usare la lamiera anticesoiamento n. art. 927220.

Descrizione tecnica

Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Spessore piano di lavoro	50 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile corpo per cassette	525 mm
Numero dei cassette	4
ComfortClose	no
Peso	154,1 kg
Principio della regolazione dell'altezza	elettrico
Campo di regolazione dell'altezza	850 - 1050 mm
Tensione di alimentazione	250 V
Forza di sollevamento massima	6000 N
Serie	Ready-to-go
Larghezza struttura portante	1300 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Velocità di sollevamento	9 mm/s
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassette profondità utile in G	20
Cassette larghezza utile in G	20
Profondità struttura portante	700 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Grado di protezione IP	IP 20
Alimentazione	Alimentazione a batteria

Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Tensione nominale	250 V
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	850-1050 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Set detergente e olio di manutenzione Modello 1	926403 1
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927800 200

