

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 13/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 13/16-12
GTIN	4062406050917
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámananyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 20,638 mm  
Teljes hossz L: 140 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Szár négyszög □: 14,5 mm  
Magfurat Ø: 18,6 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámananyag	HSS E
Magfurat Ø	18,6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Teljes hossz L	140 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	51,6 mm
Menet / coll	12

Menet Ø	20,638 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	2,117 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	13/16-12 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró