

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 7/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 7/16-20
GTIN	4062406050498
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 11,112 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 9,9 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	7 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Menetmélység	27,78 mm
Menet / coll	20

Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Szár Ø D _s	9 mm
Magfurat Ø	9,9 mm
Menet Ø	11,112 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	7/16-20 UNF LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró