

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.3/4-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.3/4-10
GTIN	4062406051907
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 10
Menet Ø: 44,45 mm
Teljes hossz L: 220 mm
Szár Ø D_s: 36 mm
Szár négyszög □: 29 mm
Magfurat Ø: 42 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	42 mm
Szabvány	DIN 376
Menet / coll	10
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	36 mm
Teljes hossz L	220 mm
Menet Ø	44,45 mm

Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	2,54 mm
Menetmélység	111,1 mm
Szár négyszög □	29 mm
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.3/4-10 UNS LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrés osztály	1B
Tűrés osztály	2B +0,10
Tűrés osztály	3B
Tűrés osztály	2B +0,20
Tűrés osztály	2B
Tűrés osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró