

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 9/16-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 9/16-14
GTIN	4062406050672
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 14

Menet Ø: 14,288 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12,6 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menetmélység	35,72 mm
Magfurat Ø	12,6 mm
Menet Ø	14,288 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	3

Menet / coll	14
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	11 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	9/16-14 UNS LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró