

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: NO.10-36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 NO.10-36
GTIN	4062406050092
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 36  
Menet Ø: 4,826 mm  
Teljes hossz L: 70 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Szár négyszög □: 4,9 mm  
Magfurat Ø: 4,15 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	4,9 mm
Menet / coll	36
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Forgácshornok száma	3
Teljes hossz L	70 mm
Magfurat Ø	4,15 mm
Menetmélység	12,1 mm

Menetemelkedés	0,706 mm
Menet Ø	4,826 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	10-36 UNS LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró