



**Appoggio a vite regolabile con parte inferiore in alluminio, Altezza massima del piano d'appoggio: 88Fmm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	373550 88F
GTIN	4020772072865
Classe articolo	35A

## Descrizione

### Esecuzione:

Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

Il magnete permanente integrato nella base dell'appoggio consente un posizionamento esatto e facile dei **dispositivi di serraggio verticali**. Esecuzione modulare. Ampliamento delle altezze fino a max. 350 mm, in combinazione con anello intermedio n. art. 373555.

### Nota:

Con foro di centraggio di  $\varnothing$  12 mm per puntali n. art. 375000 – 375010.

## Descrizione tecnica

Altezza massima del piano d'appoggio	88 mm
$\varnothing$ Testa	50 mm
Altezza di appoggio minima	75 mm
Modello	6400
$\varnothing$ Base	50 mm

Per staffe con larghezza cava	14 - 22 mm
Portata	30 kN
Tipo di prodotto	Appoggi a vite regolabili