

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: NO.6-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 NO.6-40
GTIN	4062406050023
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 40
Menet Ø: 3,505 mm
Teljes hossz L: 56 mm
Szár Ø D_s: 4 mm
Szár négyszög □: 3 mm
Magfurat Ø: 2,95 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	40
Szabvány	DIN 371
Menetmélység	8,8 mm
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	2,95 mm
Menet Ø	3,505 mm
Szár Ø D _s	4 mm

Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,635 mm
Szár négyszög □	3 mm
Forgácshornok száma	3
Teljes hossz L	56 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	6-40 UNF LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró