

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.3/4-4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 2.3/4-4
GTIN	4062406052546
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 4  
Menet Ø: 69,85 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Szár négyszög □: 39 mm  
Magfurat Ø: 63,36 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	6,35 mm
Menet / coll	4
Vágóélek száma Z	8
Menet Ø	69,85 mm
Teljes hossz L	160 mm
Forgácshornyok száma	8
Szár négyszög □	39 mm
Menetmélység	104,78 mm

Szerszámanyag	HSS
Magfurat Ø	63,36 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	2.3/4-4 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró