

**Garant****Set di maschi a mano trapezoidali, non rivestito, Tr: TR10X2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130760 TR10X2
GTIN	4062406086985
Classe articolo	11G

**Descrizione****Esecuzione:**

Set composto **da 3 pezzi, 1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

- **Sgrossatore con imbocco lungo**
- **Finitore con tolleranza H7**

**Nota:**

**Solo per maschiatura a mano.**

Passo della filettatura: 2 mm

Lunghezza complessiva L: 90 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 7 mm

Quadro del codolo □: 5,5 mm

Ø preforo: 8,2 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>s</sub>	7 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	8,2 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	2 mm
Quadro del codolo □	5,5 mm

Misura del filetto	10
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	TR
Angolo di filetto	30 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	Norma interna
Classe di tolleranza	DIN 103 7H
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		

Uni	idoneo
Olio	idoneo