

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: NO.1-64****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 NO.1-64
GTIN	4062406049935
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,397 mm
Forgácshornok száma	2
Menet Ø	1,854 mm
Magfurat Ø	1,5 mm
Szár Ø D _s	2,8 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	45 mm
Menet / coll	64
Menetmélység	4,635 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Vágóélek száma Z	2
Menetfajta	UNC-LH

Menetméret	1-64 UNC LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró