

Garant
Maschio a mano trapezoidale singolo Sgrossatore, non rivestito, Tr: TR24X5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130770 TR24X5
GTIN	4062406087678
Classe articolo	11G

Descrizione
Esecuzione:

 Set composto **da 3 pezzi, 1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

- **Sgrossatore con imbocco lungo**
- **Finitore con tolleranza H7**

Nota:
Solo per maschiatura a mano.

Passo della filettatura: 5 mm

Lunghezza complessiva L: 190 mm

 Ø codolo D_s: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø preforo: 19,25 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Quadro del codolo □	14,5 mm
Ø Codolo D _s	18 mm
Lunghezza complessiva L	190 mm
Ø Preforo	19,25 mm
Misura del filetto	24
Rivestimento	non rivestito

Tipo di filettatura	TR
Angolo di filetto	30 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	Norma interna
Classe di tolleranza	DIN 103 7H
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX > 900 N/mm ²	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		

