

Garant
Punta speciale in HMI DIN 6535 HA, non rivestito, Ø DC ±0,003: 8mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	121201 8
GTIN	4045197715906
Classe articolo	11E

Descrizione
Esecuzione:

Punta di precisione per materie plastiche. **Autocentratura** mediante **geometria ad 1 tagliente** per la **massima stabilità dimensionale**. Scanalature elicoidali **lucidate** per **una truciolatura ottimale**. **Possibilità di rispettare il campo di tolleranza IT7** dall'ingresso del Ø fino all'uscita del Ø **grazie all'affilatura speciale**. **Tolleranza:** Dim. Ø nominale **±0,003 mm**.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.

Ordinare la forma **HB** con **n. art. 121201 + 129100HB**.

Ordinare le forme **HE**: con **n. art. 121201 + 129100HE**.

Descrizione tecnica

Ø Nominale D_c	8 mm
Numero taglienti Z	1
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	53 mm
Tolleranza codolo	h6
Tolleranza Ø nominale	±0,003
Ø Codolo D_s	8 mm
Lunghezza complessiva L	91 mm
Avanzamento f in PEEK	0,2 mm/gir,
Norma	Norma interna
Profondità di foratura massima consigliata L_2	41 mm

Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Esecuzione	5xD
Angolo di affilatura	120 grado
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Semi-standard	sì
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
PMMA acrilic	idoneo	30 m/min	N
PE-HD	idoneo	50 m/min	N
PA 66	idoneo	50 m/min	N
PEEK	idoneo	50 m/min	N
PF 31	idoneo	50 m/min	N
PVDF GF20	limitatamente adatto	60 m/min	N
POM GF25	limitatamente adatto	60 m/min	N
PA 66 GF30	limitatamente adatto	60 m/min	N
PEEK GF30	limitatamente adatto	50 m/min	N
PTFE CF25	limitatamente adatto	40 m/min	N
PEEK CF30	limitatamente adatto	40 m/min	N
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		

Servizi

Rettifica codoli Modello HE	129100 HE
-----------------------------	-----------

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB