

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 7/16-28****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 130046 7/16-28 |
| GTIN | 4062406050467 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 28
Menet Ø: 11,112 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 9 mm
Szár négyszög □: 7 mm
Magfurat Ø: 10,35 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Szabvány | DIN 376 |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menetemelkedés | 0,907 mm |
| Menetmélység | 27,78 mm |
| Magfurat Ø | 10,35 mm |
| Szár Ø D _s | 9 mm |
| Szár négyszög □ | 7 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Teljes hossz L | 110 mm |
| Menet Ø | 11,112 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Menet / coll | 28 |
| Menetfajta | UNEF-LH |
| Menetméret | 7/16-28 UNEF LH |
| Bevonat | TiN |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | balra |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |