

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.1/4-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 2.1/4-20
GTIN	4062406053345
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 20

Menet Ø: 57,15 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 45 mm

Szár négyszög □: 35 mm

Magfurat Ø: 56,03 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Vágóélek száma Z	6
Forgácshornok száma	6
Menet Ø	57,15 mm
Menet / coll	20
Teljes hossz L	160 mm
Magfurat Ø	56,03 mm

Menetemelkedés	1,27 mm
Szár négyszög □	35 mm
Menetmélység	85,73 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	2.1/4-20 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró