

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.1/4-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 2.1/4-20
GTIN	4062406052218
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 20
Menet Ø: 57,15 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 45 mm
Szár négyszög □: 35 mm
Magfurat Ø: 56,03 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	20
Szár Ø D _s	45 mm
Szár négyszög □	35 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menetmélység	85,73 mm
Szerszámanyag	HSS
Vágóélek száma Z	6
Forgácshornyok száma	6

Menet Ø	57,15 mm
Magfurat Ø	56,03 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	2.1/4-20 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró