

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.3/4-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 3.3/4-18
GTIN	4062406052898
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámananyag: HSS
Menet / coll: 18
Menet Ø: 95,25 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 56 mm
Szár négyszög □: 44 mm
Magfurat Ø: 94 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	95,25 mm
Szerszámananyag	HSS
Forgácshoronyok száma	10
Menet / coll	18
Teljes hossz L	180 mm
Magfurat Ø	94 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Menetmélység	142,88 mm

Vágóélek száma Z	10
Szár Ø D _s	56 mm
Szár négyszög □	44 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	3.3/4-18 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró