

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: NO.5-44****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 NO.5-44
GTIN	4062406050009
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF-LH
Szerszámananyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 44
Menet Ø: 3,175 mm
Teljes hossz L: 56 mm
Szár Ø D_s: 3,5 mm
Szár négyszög □: 2,7 mm
Magfurat Ø: 2,7 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	7,9 mm
Szár Ø D _s	3,5 mm
Forgácsolószarvok száma	3
Magfurat Ø	2,7 mm
Menetemelkedés	0,577 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	56 mm

Menet / coll	44
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371
Menet Ø	3,175 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	5-44 UNF LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró