

**Garant****Punta HPC in HMI Diabolo Weldon di GARANT DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 8,3mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 122372 8,3    |
| GTIN            | 4062406088934 |
| Classe articolo | 11E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Robusto nocciolo e affilatura speciale** – tagliente trasversale di elevata precisione di centratura. Grazie ai **taglienti principali convessi** e a un **arrotondamento definito degli spigoli**, la punta raggiunge un'elevata stabilità e la portata massima.

**Speciale rivestimento multi-nanostrato** per forare su acciai temprati.

**Nota:**

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Descrizione tecnica**

|   |              |
|---|--------------|
| Lunghezza complessiva L                                   | 89 mm        |
| Numero taglienti Z  | 2            |
| Ø Nominale D <sub>c</sub>                                 | 8,3 mm       |
| Avanzamento f in acciaio < 60 HRC                         | 0,12 mm/gir, |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L <sub>c</sub>         | 47 mm        |
| Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>         | 0,2 mm/gir,  |
| Tolleranza Ø nominale                                     | h7           |
| Profondità di foratura massima consigliata L <sub>2</sub> | 34,55 mm     |
| Norma   | DIN 6537 K   |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>                                   | 10 mm        |
| Serie   | Diabolo      |

## Scheda tecnica

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Rivestimento              | TiAlN              |
| Materiale da taglio       | HMI                |
| Esecuzione                | 4xD                |
| Modello                   | H                  |
| Angolo di affilatura      | 140 grado          |
| Codolo                    | DIN 6535 HB con h6 |
| Passaggio interno per LR  | sì, con 25 bar     |
| Strategia di truciolatura | HPC                |
| Semi-standard             | sì                 |
| Colore collarino          | rosso              |
| Tipo di prodotto          | Punta elicoidale   |

### Dati utente

|                                     | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>     | limitatamente adatto | 120 m/min      | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>     | idoneo               | 100 m/min      | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>     | idoneo               | 85 m/min       | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>    | idoneo               | 70 m/min       | P          |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>    | idoneo               | 55 m/min       | P          |
| Acciaio < 55 HRC                    | idoneo               | 28 m/min       | H          |
| Acciaio < 60 HRC                    | idoneo               | 16 m/min       | H          |
| Acciaio < 65 HRC                    | idoneo               | 14 m/min       | H          |
| Acciaio < 67 HRC                    | idoneo               | 10 m/min       | H          |
| TOOLOX 33                           | idoneo               | 30 m/min       | H          |
| TOOLOX 44                           | idoneo               | 28 m/min       | H          |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 28 m/min       | H          |
| GG(G)                               | idoneo               | 70 m/min       | K          |
| Uni                                 | idoneo               |                |            |

## Scheda tecnica

|              |        |
|--------------|--------|
| a umido max. | idoneo |
| a umido min. | idoneo |
| Aria         | idoneo |