

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.5/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 2.5/8-12
GTIN	4062406052454
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 12

Menet Ø: 66,675 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Szár négyszög □: 39 mm

Magfurat Ø: 64,7 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornok száma	6
Szerszámanyag	HSS
Menet Ø	66,675 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menet / coll	12
Menetemelkedés	2,11 mm
Vágóélek száma Z	6
Magfurat Ø	64,7 mm

Szár négyszög □	39 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Menetmélység	100 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	2.5/8-12 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró