



Sega frontale, Modello: SSPE1500X



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078224 SSPE1500X
GTIN	4002395241699
Classe articolo	03M

Descrizione

Esecuzione:

Sega frontale universale Milwaukee 1500 W molto robusta e potente con scatola degli ingranaggi in metallo.

- **Sistema FIXTEC di cambio rapido senza utensili.**
- **Regolazione elettronica del numero di corse, movimento pendolare.**
- **Sistema antivibrazioni AVS e meccanismo oscillante brevettato per la massima silenziosità.**
- **Sistema di protezione contro i contraccolpi per la protezione della trasmissione dai contraccolpi causati dal pezzo.**

Fornitura:

Inclusa valigetta di trasporto, lama sega.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.

Descrizione tecnica

Lunghezza corsa	32 mm
Potenza assorbita	1500 W
Peso	4 kg
Numero di corse	0 - 2800 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	SSPE1500X
Particolarità	FIXTEC / AVS

Vibrazione massima a norma EN	15,2 m/s ²
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Set di lame per seghe frontali a gattuccio Descrizione 922EHM	588600 922EHM
Set di lame per seghe frontali a gattuccio Descrizione 922BF	588600 922BF
Set di lame per seghe frontali a gattuccio Descrizione 1122BF	588600 1122BF
Set di lame per seghe frontali a gattuccio Descrizione 922EF	588600 922EF
Set di lame per seghe frontali a gattuccio Descrizione 1122EF	588600 1122EF
Set di lame per seghe frontali a gattuccio Descrizione 1155CHM	588600 1155CHM