

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.3/4-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 2.3/4-16
GTIN	4062406052492
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 16

Menet Ø: 69,85 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 50 mm

Szár négyszög □: 39 mm

Magfurat Ø: 68,35 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	16
Szár négyszög □	39 mm
Magfurat Ø	68,35 mm
Vágóélek száma Z	8
Teljes hossz L	160 mm
Menetmélység	104,78 mm
Szár Ø D _s	50 mm
Szerszámanyag	HSS

Menetemelkedés	1,588 mm
Forgácshornyok száma	8
Menet Ø	69,85 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	2.3/4-16 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró